






Technische tekening
Badmeubel Q17 - 2 laden onderkast met topblad 100 cm.



97 cm.
 Voorzijde




Achterzijde



96,5 cm.
 Boven lade






96,5 cm.
 Onder lade



44 cm.
 Zijde

- Advies:
- Bovenkant wastafel Q17 op 90 cm.
 - Tussenruimte wastafel & onderkast 15 cm.







Sanicare®

Technische tekening

Wastafel Q17

 220volt



60 65 90

195
~
205



Contactdoos voor verlichting in het midden en achter de spiegel 5 cm. lager t.o.v. bovenkant spiegel. (verlichting apart schakelen)



Koud- & heetwaterleiding (15 cm. hart op hart) op een hoogte van 65 cm. vanaf de afgewerkte vloer.



Afvoer dient in de muur angebracht te zijn op een hoogte van 60 cm. vanaf de afgewerkte vloer.




BLUMOTION - BLUM LADES

BLUMOTION is het dempingsysteem van Blum. Met BLUMOTION sluiten meubels zacht en geruisloos, onafhankelijk van de uitgeoefende kracht en van het gewicht van de lade. De functie is geïntegreerd in het lade / glijdersysteem. De lades zijn zowel in de hoogte als zijdelings te verstellen.


Zacht en geruisloos sluiten
Adaptief dempingsysteem
Geïntegreerd

Montage, demontage en verstellen



Lade




Montage




Demontage





Verstelling




Hoogteverstelling




Zijdelingse verstelling



Lade inhangen en uithalen



Inhangen



Uithalen

